

# Olejevý brzdový valec DYHR-16-20-Y5

Číslo dielu: 1155690

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                        | Hodnota                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Veľkosť                                      | 16                                        |
| Zdvih                                        | 20 s                                      |
| tlmenie                                      | nastaviteľné                              |
| Montážna poloha                              | ľubovoľná                                 |
| Spôsob fungovania                            | tlačný<br>jednočinný                      |
| Snímanie polohy                              | bez                                       |
| Max. rýchlosť nárazu                         | 0.3 m/s                                   |
| Pohybová rýchlosť                            | 0.2 mm/s...100 mm/s                       |
| Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote | 0.4 s                                     |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK           | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS                                 | VDMA24364-B2-L                            |
| Teplota okolia                               | 0 °C...80 °C                              |
| Max. dorazová sila                           | 1600 N                                    |
| Max. absorpcia energie na zdvih              | 32 J                                      |
| Max. absorpcia energie na hodinu             | 65000 J                                   |
| Min. posuvová sila                           | 160 N<br>1600 N                           |
| Max. zostatková energia                      | 0.16 J                                    |
| Vratná sila                                  | 5.4 N                                     |
| Hmotnosť výrobku                             | 190 g                                     |
| Spôsob upevnenia                             | s kontramaticou                           |
| Pokyny k materiálu                           | V zhode s RoHS                            |
| Materiál tesnení                             | NBR                                       |
| Materiál telesa                              | Oceľ<br>pozinkované                       |
| Materiál piestnej tyče                       | tvrdená<br>vysokolegovaná oceľ            |