

Olejevý brzdový valec DYHR-20-50-Y5

Číslo dielu: 1155693

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	20
Zdvih	50 s
tlmenie	nastaviteľné
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	0.3 m/s
Pohybová rýchlosť	0.2 mm/s...100 mm/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	1 s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...80 °C
Max. dorazová sila	2500 N
Max. absorpcia energie na zdvih	125 J
Max. absorpcia energie na hodinu	140000 J
Min. posuvová sila	250 N 2500 N
Max. zostatková energia	0.32 J
Vratná sila	9 N
Hmotnosť výrobku	440 g
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Oceľ pozinkované
Materiál piestnej tyče	tvrdená vysokolegovaná oceľ