

Olejevý brzdový valec DYHR-32-60-Y5

Číslo dielu: 1155696

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	32
Zdvih	60 s
tlmenie	nastaviteľné
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	tlačný jednočinný
Snímanie polohy	bez
Max. rýchlosť nárazu	0.3 m/s
Pohybová rýchlosť	0.2 mm/s...100 mm/s
Doba spätného nastavenia pri izbovej teplote	1.2 s
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 °C...80 °C
Max. dorazová sila	6400 N
Max. absorpcia energie na zdvih	384 J
Max. absorpcia energie na hodinu	220000 J
Min. posuvová sila	640 N 6400 N
Max. zostatková energia	2 J
Vratná sila	18 N
Hmotnosť výrobku	1380 g
Spôsob upevnenia	s kontramaticou
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Oceľ pozinkované
Materiál piestnej tyče	tvrdená vysokolegovaná oceľ