



elektromagnetický ventil

JMVH-5-1/4-S-B-VI

číslo dielca: 116006

FESTO

so centrálnym násuvným prípojom



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 bistabilný
Typ ovládania	elektrický
Štandardný menovitý prietok	1.600 l/min
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Konštrukčné vyhotovenie	Tanierová podložka
Spôsob ochrany	IP65
Menovitá hodnota	10 mm
Sieťový modul	33 mm
Princíp tesnenia	mäkký
Ručné pomocné ovládanie	áno
Druh riadenia	predregulovaný
Smer prúdenia	reverzibilný
Riadiaci tlak	2 ... 10 bar
Čas prepnutia	18 ms
Charakteristická hodnota cievky	24V DC
Pracovné médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 40 µm, zaolejovaný, alebo nezaolejovaný Vákuum
Teplota média	-5 ... 50 °C
Riadiace médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnosť filtrácie 40 µm, zaolejovaný, alebo nezaolejovaný
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	G1/4
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 11	G1/4
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS