

Manometer PAGL-HP3-63-60-G14

Číslo dielu: 1166938

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Rozsah indikácie	0 bar...60 bar 0 MPa...6 MPa 0 psi...870 psi
Zodpovedá norme	EN 837-1
Menovitá veľkosť manometra	63
Ochrana proti výbuchu	Rešpektujte upozornenia v osvedčení Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Konštrukcia	Manometer s Bourdonovou trubicou
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Prevádzkové médium	Inertné plyny neutrálne tekutiny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	bez acetylénu bez kyslíka
Prevádzkový tlak	0 MPa...6 MPa 0 bar...60 bar 0 psi...870 psi
Činiteľ striedavého zaťaženia	0.66
Trieda presnosti merania	1,6
Druh krytia	IP65
Skladovacia teplota	-40 °C...70 °C
Teplota média	0 °C...60 °C
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS
Poloha prípojov	Zadná strana, v strede
Pneumatický prípoj	G1/4
materiály v kontakte s médiom	Mosadz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Materiál telesa	Oceľ

Charakteristický znak	Hodnota
Materiál priezoru	PS
Farba telesa	strieborný
Hmotnosť výrobku	80 g
Stupnica	Trojité stupnica MPa (vonk.) bar (vonkajšia) psi (vnútor.)