

Spätný ventil H-3/8-B

Číslo dielu: 11690

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia spätného ventilu
Pneumatický prípoj 1	G3/8
Pneumatický prípoj 2	G3/8
Spôsob upevnenia	možnosť naskrutkovania
Prevádzkový tlak	0.04 MPa...1.2 MPa 0.4 bar...12 bar
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, eloxovaná
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Montážna poloha	ľubovoľná
Menovitý prietok 1->2 (6-5)	2000 l/min
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Max. ťahovací moment	20 Nm
Hmotnosť výrobku	34 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál tesnení	NBR