


Príruba motora
EAMF-A-80A-140A
Číslo dielu: 1190796

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	1147 g
Kód rozhrania vstupu motora	140A
Kód rozhrania pre teleso spojky	80A
Pokyny k materiálú	V zhode s RoHS