

# Škrtiaca doska GRO-ZP-3-ISO

Číslo dielu: 119674

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                                      | Hodnota                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Funkcia ventilu                                            | Škrtiaca funkcia                                          |
| Prevádzkový tlak                                           | 0 bar...16 bar                                            |
| Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343) | 1500 l/min                                                |
| Prevádzkové médium                                         | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]              |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu                    | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                         | 0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii               |
| Zhoda s LABS                                               | VDMA24364-B2-L                                            |
| Teplota média                                              | -20 °C...80 °C                                            |
| Teplota okolia                                             | -20 °C...80 °C                                            |
| Spôsob upevnenia                                           | s priechodným otvorom                                     |