


# Prechodka s nástrčným pripojením

## SCN-PK-4

Číslo dielu: 11973

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Menovitá šírka                           | 2.8 s                                                     |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.95 bar...10 bar                                        |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]              |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                         |
| Teplota okolia                           | 0 °C...60 °C                                              |
| Pneumatický prípoj 1                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm                     |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                            |
| Materiál telesa                          | Hliník                                                    |
| Materiál matice                          | Pozinkovaná oceľ                                          |