


# Paralelna montážna sada EAMM-U-50-D32-42A-78-S1

Číslo dielu: 1202312

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak             | Hodnota                 |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Veľkosť                           | 50                      |
| Montážna poloha                   | ľubovoľná               |
| Prevodový pomer                   | 1:1                     |
| Max. počet otáčok                 | 6000 1/min              |
| Zhoda s LABS                      | VDMA24364 zóna III      |
| Skladovacia teplota               | -25 °C...60 °C          |
| Relatívna vlhkosť vzduchu         | 0 - 95 %                |
| Druh krytia                       | IP65                    |
| Teplota okolia                    | -10 °C...60 °C          |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti    | 12.1 kg.mm <sup>2</sup> |
| Moment pohonu pri chode naprázdno | 0.01 Nm                 |
| Prenesiteľný krútiaci moment      | 1 Nm                    |
| Hmotnosť výrobku                  | 630 g                   |
| Kód rozhrania akčného člena       | D32B                    |
| Kód rozhrania vstupu motora       | 42A                     |
| Pokyny k materiálu                | V zhode s RoHS          |