

**Tlmič hluku**  
**AMTE-M-H-M5**  
Číslo dielu: 1206621

**FESTO**



**Údajový list**

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Montážna poloha                         | ľubovoľná                                                          |
| Veľkosť balenia                         | 20                                                                 |
| Prevádzkový tlak                        | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar                                    |
| Prietok proti atmosfére                 | 91 l/min                                                           |
| Ochrana proti výbuchu                   | Zóna 1 (ATEX)<br>Zóna 2 (ATEX)<br>Zóna 21 (ATEX)<br>Zóna 22 (ATEX) |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]                       |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Možnosť prevádzky s mazaním                                        |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                          |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Hladina akustického tlaku               | 71 dB(A)                                                           |
| Teplota okolia                          | -40 °C...80 °C                                                     |
| Hmotnosť výrobku                        | 1.1 g                                                              |
| Pneumatický prípoj                      | M5                                                                 |
| Materiál tlmiacej vložky                | Bronz                                                              |
| Materiál naskrutkovacieho čapu          | Mosadz                                                             |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                                     |