

Tlmič hluku
AMTE-M-H-G18
Číslo dielu: 1206622

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Veľkosť balenia	20
Prevádzkový tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Prietok proti atmosfére	615 l/min
Ochrana proti výbuchu	Zóna 1 (ATEX) Zóna 2 (ATEX) Zóna 21 (ATEX) Zóna 22 (ATEX)
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	92 dB(A)
Teplota okolia	-40 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku	5 g
Pneumatický prípoj	G1/8
Materiál tlmiacej vložky	Bronz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS