

Tlmič hluku
AMTE-M-LH-U10
Číslo dielu: 1206994

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Veľkosť balenia	20
Prevádzkový tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Prietok proti atmosfére	260 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Hladina akustického tlaku	71 dB(A)
Teplota okolia	-40 °C...80 °C
Hmotnosť výrobku	1.7 g
Pneumatický prípoj	10-32 UNF-2A
Materiál tlmiacej vložky	Bronz
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS