


Tlmič hluku
AMTC-P-PC10
Číslo dielu: 1224460

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Veľkosť balenia	1
Prevádzkový tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	58 dB(A)
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	2 g
Pneumatický prípoj	Vložka 10 mm
Materiál tlmiacej vložky	PE
Materiál naskrutkovacieho čapu	PE
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS