

Spojka
EAMC-30-35-6-8
Číslo dielu: 123041

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	6 s
Upínací priemer 2	8 s
Veľkosť	30
Menovitá dĺžka	35 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	6.1 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	7.5 Nm
Hmotnosť výrobku	45 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS