

Elektromagnetická cievka MSN1G-24DC-OD

Číslo dielu: 123060

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Min. doba príťahu	10 ms
Doba zopnutia	100%
Parametre cievky	24 V DC: 2,5 W
Prípustné výkyvy napätia	-15 % / +10 %
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)
Zhoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Teplota média	-10 °C...50 °C
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	80 g
Elektrický prípoj	3-pin Tvar A podľa DIN EN 175301-803
Spôsob upevnenia	upnutý s prídržnou svorkou s príslušenstvom
Materiál telesa	PA
Materiál nástrčných kontaktov	Oceľ
Materiál vinutia	Meď