

Elektromagnetická cievka MSN1W-110AC-OD

Číslo dielu: 123061

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Min. doba príťahu	10 ms
Doba zopnutia	100%
Účinník cos {phi}	0.7
Parametre cievky	110 V AC: 50 Hz, spínací výkon 7,5 VA, pridržiací výkon 5,0 VA 110 V AC: 60 Hz, spínací výkon 5,0 VA, pridržiací výkon 3,7 VA 120 V AC: 60 Hz, spínací výkon 5,0 VA, pridržiací výkon 3,7 VA
Prípustné výkyvy napätia	pri 50Hz ±10 % pri 60Hz -10...+20 %
Klasifikácia Maritime	pozri certifikát
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Orgán, ktorý vydáva certifikát	DNV-TAA000032X
Zhoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Teplota média	-10 °C...50 °C
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	80 g
Elektrický prípoj	3-pin Tvar A podľa DIN EN 175301-803
Spôsob upevnenia	upnutý s prídružnou svorkou s príslušenstvom
Materiál telesa	PA
Materiál nástrčných kontaktov	Oceľ
Materiál vinutia	Meď