

Elektromagnetická cievka MSN1W-230AC-OD

Číslo dielu: 123062

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Min. doba príťahu	10 ms
Doba zopnutia	100%
Účinník cos {phi}	0.7
Parametre cievky	230 V AC: 50 Hz, spínací výkon 7,5 VA, pridržiavací výkon 5,0 VA 230 V AC: 60 Hz, spínací výkon 5,0 VA, pridržiavací výkon 3,7 VA
Prípustné výkyvy napätia	+/- 10 %
Klasifikácia Maritime	pozri certifikát
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Orgán, ktorý vydáva certifikát	DNV-TAA000032X
Zhoda s LABS	VDMA24364-C1-L
Teplota média	-10 °C...50 °C
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...50 °C
Hmotnosť výrobku	80 g
Elektrický prípoj	3-pin Tvar A podľa DIN EN 175301-803
Spôsob upevnenia	upnutý s prídržnou svorkou s príslušenstvom
Materiál telesa	PA
Materiál nástrčných kontaktov	Oceľ
Materiál vinutia	Meď