


Vačka
EAPS-H1-25-CK
Číslo dielu: 1234888

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	25/32
Uhol otočenia	nastaviteľný
Montážna poloha	ľubovoľná
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	10 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál vačky	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca