


Pripojovacia doska VABS-C8-12XB-QX-D

Číslo dielu: 1236029

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčná šírka	24 s
Max. počet ventilových pozícií	1
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Max. uťahovací moment pre upevnenie ventilov	0.48 Nm...0.72 Nm
Max. uťahovací moment pri montáži na stenu	1.3 Nm
Hmotnosť výrobku	30 g
Prípoj riadiaceho vzduchu 12/14	pripravené pre vložku
Pneumatický prípoj 1	pripravené pre vložku
Pneumatický prípoj 3	pripravené pre vložku
Pneumatický prípoj 5	pripravené pre vložku
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	PA-zosílený