

Spojka
EAMC-40-66-15-19
Číslo dielu: 123844

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	15 s
Upínací priemer 2	19 s
Veľkosť	40
Menovitá dĺžka	66 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	6500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	42.3 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	21 Nm
Hmotnosť výrobku	139 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS