

**Spojka**  
**EAMC-40-66-15-20**  
Číslo dielu: 123845

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak          | Hodnota                 |
|--------------------------------|-------------------------|
| Priemer montáže 1              | 15 s                    |
| Upínací priemer 2              | 20 s                    |
| Veľkosť                        | 40                      |
| Menovitá dĺžka                 | 66 s                    |
| Montážna poloha                | ľubovoľná               |
| Max. počet otáčok              | 6500 1/min              |
| Zhoda s LABS                   | VDMA24364-B2-L          |
| Skladovacia teplota            | -25 °C...60 °C          |
| Relatívna vlhkosť vzduchu      | 0 - 95 %                |
| Teplota okolia                 | -25 °C...60 °C          |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 42.3 kg.mm <sup>2</sup> |
| Prenesiteľný krútiaci moment   | 21 Nm                   |
| Hmotnosť výrobku               | 139 g                   |
| Pokyny k materiálu             | V zhode s RoHS          |