

Indikačný konektor MFLZ-24DC/AC

Číslo dielu: 12610

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	14 g
Elektrický prípoj	Tvar B podľa priemyselného štandardu (11 mm)
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Menovité prevádzkové napätie AC	24 V
Frekvencia siete	0 Hz...60 Hz
Prípustné výkyvy napätia	+/- 15 %
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA6-zosílený