

Uhlová zásuvka SIE-WD-TR

Číslo dielu: 12956

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zodpovedá norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Spôsob upevnenia	s prevlečnou maticou
Hmotnosť výrobku	13 g
Elektrický prípoj	4-pin Uhlová zásuvka / skrutkovacia svorkovnica M12x1
Kódovanie zástrčky	A
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...250 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...250 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	4 A
Odolnosť proti rázovému napätiu	2,5 kV
Prípustný priemer kábla	4 s...6 s
Prierez prípoja	0.25 mm ² ...0.75 mm ²
Druh krytia	IP67
Teplota okolia	-25 °C...85 °C
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode)	smernica EÚ k nízkemu napätiu
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode)	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Materiál telesa	PA
Farba telesa	priehľadná
Materiál prevlečnej matice	PA
Materiál tesnení	CR FPM
Materiál nástrčných kontaktov	Mosadz Biely bronz, potiahnutý