

# Nástrčná spojka - prechodka QSSK-12

Číslo dielu: 130641

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Štandard                                                                                                                                                          |
| Menovitá šírka                           | 6.3 s                                                                                                                                                             |
| Prípustný typ hadice                     | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-VO- |
| Hĺbka zasunutia hadice                   | 23.1 s                                                                                                                                                            |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                                                                                                                         |
| Tvar                                     | Priečodka                                                                                                                                                         |
| Veľkosť balenia                          | 1                                                                                                                                                                 |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull                                                                                                                                                 |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                                                                                                 |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty      | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                                                                                               |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku           | Voda: max. 0,6 MPa pri 0 - 50 °C                                                                                                                                  |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu)                                                                                         |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním                                                                                                                                       |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                                                                                                         |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                 |
| Teplota okolia                           | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                    |
| Hmotnosť výrobku                         | 98 g                                                                                                                                                              |

| Charakteristický znak            | Hodnota                                |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Pneumatický prípoj 1             | pre hadicu s vonkajším priemerom 12 mm |
| Pneumatický prípoj 2             | pre hadicu s vonkajším priemerom 12 mm |
| Farba uvoľňovacieho krúžku       | modrá                                  |
| Pokyny k materiálu               | V zhode s RoHS                         |
| Materiál telesa                  | PBT                                    |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku    | POM                                    |
| Materiál tesnenia hadice         | NBR                                    |
| Materiál časti na upnutie hadice | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ      |