

# Nástrčný spoj QS-8H-6-50

Číslo dielu: 130696

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota   |
|--|---|
| Veľkosť                                  | Štandard  |
| Menovitá šírka                           | 3.8 s   |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná   |
| Tvar                                     | priamy tvar   |
| Veľkosť balenia                          | 50  |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull   |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi         |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty      | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi       |
| Poznámka k prevádzkovému tlaku           | Voda: max. 0,6 MPa pri max. 50 °C   |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]<br>Voda (kvapalná, bez ľadu) |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                                 |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Trieda čistoty priestoru                 | Trieda 4 podľa normy ISO 14644-1  |
| Teplota okolia                           | -10 °C...80 °C  |
| Hmotnosť výrobku                         | 4 g   |
| Pneumatický prípoj 1                     | Nástrčné púzdro s priemerom 8 mm  |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 6 mm                                     |
| Farba uvoľňovacieho krúžku               | modrá   |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS  |
| Materiál telesa                          | PBT   |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku            | POM   |
| Materiál tesnenia hadice                 | NBR   |
| Materiál časti na upnutie hadice         | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ   |