

Tesniaci krúžok OK-M7

Číslo dielu: 130851

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Založené na norme	ISO 16030
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Ručné utiahnutie pri RT	áno
Menovitý ťahovací moment	3.35 Nm
Prípustná odchýlka pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	0.1 g
Pneumatický prípoj	M7
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál dorazov	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál tesnení	NBR