

Vložka QSPLK18-3/8-U

Číslo dielu: 132641

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Veľkosť | Štandard |
| Menovitá šírka | 6.5 s |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Tvar | Tvar L |
| Veľkosť balenia | 10 |
| Konštrukcia | Princíp push-pull |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Klasifikácia Maritime | pozri certifikát |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Možnosť prevádzky s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -5 °C...60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 10.9 g |
| Spôsob upevnenia | Upevňovacia ihla |
| Pneumatický prípoj 1 | Vložka 18 mm |
| Pneumatický prípoj 2 | pre hadicu s vonkajším priemerom 3/8" |
| Teplota okolia vo °F | 23 °F...140 °F |
| Farba uvoľňovacieho krúžku | sivá |
| Pokyny k materiálú | V zhode s RoHS |
| Materiál telesa | Zosilnený PA |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku | POM |
| Materiál tesnenia hadice | NBR |
| Materiál časti na upnutie hadice | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |