

**Vložka**  
**QSPLKG10-3**  
Číslo dielu: 132853

**FESTO**



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Veľkosť                                  | Mini                                                              |
| Menovitá šírka                           | 1.8 s                                                             |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape     | O-krúžok                                                          |
| Montážna poloha                          | ľubovoľná                                                         |
| Tvar                                     | Tvar L                                                            |
| Veľkosť balenia                          | 10                                                                |
| Konštrukcia                              | Princíp push-pull                                                 |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]                      |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním                                       |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                         |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                 |
| Teplota okolia                           | -5 °C...60 °C                                                     |
| Hmotnosť výrobku                         | 2.1 g                                                             |
| Spôsob upevnenia                         | Upevňovacia ihla                                                  |
| Pneumatický prípoj 1                     | Vložka 10 mm                                                      |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 3 mm                             |
| Farba uvoľňovacieho krúžku               | modrá                                                             |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS                                                    |
| Materiál telesa                          | Zosilnený PA                                                      |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku            | POM                                                               |
| Materiál tesnenia hadice                 | NBR                                                               |
| Materiál časti na upnutie hadice         | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                 |