

Vložka QSPLLKG20-12

Číslo dielu: 132865

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	7.3 s
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	O-krúžok
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar	Tvar L, dlhý
Veľkosť balenia	10
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	20 g
Spôsob upevnenia	Upevňovacia ihla
Pneumatický prípoj 1	Vložka 20 mm
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 12 mm
Farba uvoľňovacieho krúžku	modrá
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	Zosílený PA
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál časti na upnutie hadice	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ