


Upínací modul EV-15/63-4

Číslo dielu: 13290

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	4 s
Upínacia plocha	15x63
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob fungovania	jednočinný
Prevádzkový tlak	0.2 MPa...0.6 MPa 2 bar...6 bar 29 psi...87 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 5 % hmotnosti medi sú z používania vylúčené. Okrem dosiek s plošnými spojmi, káblov, elektrických konektorov a cievok
Teplota okolia	-20 °C...40 °C
Hmotnosť výrobku	65 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj	M5
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál membrány	TPE-U(PU)