

# Plastová hadica PUN-H-2X0,4-RT

Číslo dielu: 133040

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                        | Hodnota   |
|--|---|
| Vonkajší priemer                             | 2 s   |
| polomer ohybu relevantný z hľadiska prietoku | 8 s   |
| Vnútorňý priemer                             | 1.2 s   |
| Min. polomer ohybu                           | 5 s   |
| Pokyny na použitie                           | TPE-U na báze éteru   |
| Vlastnosti hadice                            | vhodné do energetických reťazcov  |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty     | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi                               |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty          | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                               |
| Prevádzkové médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7::-]  |
| Zhoda s LABS                                 | VDMA24364-B2-L  |
| Trieda čistoty priestoru                     | Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1 |
| Teplota okolia                               | -35 °C...60 °C  |
| Hmotnosť výrobku v závislosti od dĺžky       | 0.0024 kg/m   |
| Pneumatický prípoj                           | pre nástrčný prípoj s vonkajším priemerom 2 mm  |
| Farba  | červená   |
| Shore tvrdosť                                | D 52 +/-3   |
| Pokyny k materiálu                           | V zhode s RoHS  |
| Materiál hadice                              | TPE-U(PU)   |