

Nástrčná L-prípojka NPQP-L-R18-Q4-FD-P10

Číslo dielu: 133051

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Veľkosť | Štandard |
| Menovitá šírka | 2.1 s |
| Tvar | Tvar L |
| Veľkosť balenia | 10 |
| Konštrukcia | Princíp push-pull |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty | -0.95 bar...10 bar |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::-] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Možnosť prevádzky s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou |
| Zhoda s LABS | VDMA24364 zóna III |
| Vhodnosť pre potravinárstvo | pozri podrobnejšie informácie o materiáli |
| Teplota okolia | -20 °C...60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 4 g |
| Spôsob upevnenia | Vonkajší šesťhran SW10 |
| Pneumatický prípoj 1 | Vonkajší závit R1/8 |
| Pneumatický prípoj 2 | pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál telesa | PP |
| Materiál časti na upnutie hadice | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |