

Nástrčná spojka - prechodka

NPQP-H-Q10-E-FD

Číslo dielu: 133103

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	7.1 s
Tvar	Priechodka
Veľkosť balenia	1
Konštrukcia	Princíp push-pull
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.095 MPa...0.45 MPa -0.95 bar...4.5 bar -13.775 psi...65.25 psi
Prevádzkový tlak závislý od teploty	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	24.4 g
Pneumatický prípoj 1	pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm
Farba uvoľňovacieho krúžku	prieľadná biela
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PP
Materiál matice	Nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál časti na upnutie hadice	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ