

# Nástrčné Y-spojenie NPQP-Y-Q10-E-FD-P10

Číslo dielu: 133122

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                   | Hodnota                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Veľkosť                                 | Štandard                                      |
| Menovitá šírka                          | 6.7 s                                         |
| Tvar                                    | Tvar Y                                        |
| Veľkosť balenia                         | 10                                            |
| Konštrukcia                             | Princíp push-pull                             |
| Prevádzkový tlak závislý od teploty     | -0.95 bar...10 bar                            |
| Prevádzkové médium                      | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::-] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Možnosť prevádzky s mazaním                   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK      | 4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou       |
| Zhoda s LABS                            | VDMA24364 zóna III                            |
| Vhodnosť pre potravinárstvo             | pozri podrobnejšie informácie o materiáli     |
| Teplota okolia                          | -20 °C...60 °C                                |
| Hmotnosť výrobku                        | 22 g                                          |
| Pneumatický prípoj 1                    | pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm        |
| Pneumatický prípoj 2                    | pre hadicu s vonkajším priemerom 10 mm        |
| Pokyny k materiálu                      | V zhode s RoHS                                |
| Materiál telesa                         | PP                                            |
| Materiál časti na upnutie hadice        | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ             |