

# Škrtiaci tlmič hluku VFFK-C-K-R18-P

Číslo dielu: 133142

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                             | Hodnota                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Funkcia ventilu                                   | funkcia tlmenia akustického tlaku             |
| Výber prídavnej funkcie                           | s tlmičom hluku                               |
| Pneumatický prípoj 1                              | R1/8                                          |
| Nastavovací prvok                                 | Drážkovaná skrutka                            |
| Spôsob upevnenia                                  | možnosť naskrutkovania                        |
| Normálny prietok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 0 l/min...270 l/min                           |
| Prevádzkový tlak                                  | 0 bar...10 bar                                |
| Teplota okolia                                    | 0 °C...60 °C                                  |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape              | Povrchová úprava                              |
| Montážna poloha                                   | ľubovoľná                                     |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty          | 0 bar...10 bar                                |
| Prevádzkové médium                                | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu           | Možnosť prevádzky s mazaním                   |
| Zhoda s LABS                                      | VDMA24364-B1/B2-L                             |
| Teplota média                                     | 0 °C...60 °C                                  |
| Hmotnosť výrobku                                  | 13.5 g                                        |
| Materiál tlmiacej vložky                          | PE                                            |
| Materiál naskrutkovacieho čapu                    | Poniklovaná mosadz                            |
| Pokyny k materiálu                                | V zhode s RoHS                                |
| Materiál regulačnej skrutky                       | Mosadz, poniklovaná                           |