


Teleso spojky EAMK-A-N38-38D

Číslo dielu: 1345947

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Montážna poloha	ľubovoľná
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	85 g
Kód rozhrania akčného člena	N38
Kód rozhrania pre teleso spojky	38D
Pokyny k materiálom	V zhode s RoHS