

**Upínacie púzdro**  
**EAMH-86-11-C27.3-P**  
Číslo dielu: 1354101

**FESTO**



**Údajový list**

| Charakteristický znak          | Hodnota                 |
|--------------------------------|-------------------------|
| Veľkosť                        | 86                      |
| Montážna poloha                | ľubovoľná               |
| Max. počet otáčok              | 5000 1/min              |
| Zhoda s LABS                   | VDMA24364-B2-L          |
| Skladovacia teplota            | -25 °C...60 °C          |
| Relatívna vlhkosť vzduchu      | 0 - 95 %                |
| Teplota okolia                 | -10 °C...60 °C          |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 10.1 kg.mm <sup>2</sup> |
| Hmotnosť výrobku               | 119 g                   |
| Pokyny k materiálu             | V zhode s RoHS          |