

Vidlicová koncovka CRSG-M16X1,5

Číslo dielu: 13571

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	M16x1,5
Montážna poloha	ľubovoľná
Založené na norme	DIN 71752 ISO 8140
Závitový prípoj	Vnútorňý závit M16x1,5
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Kovy s viac ako 5 % hmotnosti medi, zinku alebo niklu sú z použitia vylúčené. Okrem niklu v oceliach, chemicky poniklovaných plôch, plošných spojov, káblov, elektrických konektorov a cievok.
Teplota okolia	-40 °C...150 °C
	4 kN
Hmotnosť výrobku	380.2 g
Materiál vidlicovej hlavice	vysokolegovaná oceľ
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál čapu	vysokolegovaná oceľ
Materiál matice	vysokolegovaná oceľ
Materiál poistky	vysokolegovaná oceľ