

Spojka
EAMD-32-32-14-16X20
Číslo dielu: 1377840

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	14 s
Upínací priemer 2	16 s
Veľkosť	32
Menovitá dĺžka	32 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	14.5 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	12.5 Nm
Hmotnosť výrobku	124 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS