


Ventil so snímacou pákou

TH/O-3-PK-3

Číslo dielu: 13794

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 otvorený/zatvorený, monostabilný
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	80 l/min
Pneumatický pracovný prípoj	PK-3
Prevádzkový tlak	0 bar...8 bar
Konštrukcia	Piest-sedlo
Menovitá šírka	2.5 s
Spôsob riadenia	priamo
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:~:-]
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Ovládacia sila pri uzavretej základnej polohe	8 N
Ovládacia sila pri otvorenej základnej polohe	6 N
Hmotnosť výrobku	18 g
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom
Pneumatický prípoj 1	PK-3
Pneumatický prípoj 2	PK-3
Pneumatický prípoj 3	PK-3
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Plast