

Vákuová prístavka VAS-40-1/4-SI-B

Číslo dielu: 1379454

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie prístavky	3 s
Menovitá šírka	4 s
Priemer prístavky	40 s
Objem prístavky	3.47 cm ³
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar prístavky	okrúhla, plochá
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Menovitý prevádzkový tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	-40 °C...200 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	58 N
Hmotnosť výrobku	14 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	G1/4
Farba	priehľadná
Shore tvrdosť	60 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Hliníková tvárna zliatina
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prístavky	VMQ (silikón)