

Vákuová prísavka VASB-30-1/8-PUR-B

Číslo dielu: 1395690

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie prísavky	13.9 s
Menovitá šírka	3 s
Priemer prísavky	30 s
Objem prísavky	6.18 cm ³
Účinný priemer sania	24.8 s
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar prísavky	kruhovú, vlnovec, 1,5-násobný
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Menovitý prevádzkový tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	34 N
Hmotnosť výrobku	14 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	G1/8
Farba	modrá
Shore tvrdosť	60 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Mosadz
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prísavky	PUR