


# Vákuová prísavka VASB-75-1/4-PUR-B

Číslo dielu: 1396064

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                          | Hodnota                                                        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Výškové vyrovnanie prísavky                    | 15.5 s                                                         |
| Menovitá šírka                                 | 4 s                                                            |
| Priemer prísavky                               | 75 s                                                           |
| Objem prísavky                                 | 65.5 cm <sup>3</sup>                                           |
| Účinný priemer sania                           | 67.4 s                                                         |
| Poloha prípojov                                | hore                                                           |
| Montážna poloha                                | ľubovoľná                                                      |
| Tvar prísavky                                  | kruhová, vlnovec, 1,5-násobný                                  |
| Prevádzkový tlak                               | -0.095 MPa...0 MPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Menovitý prevádzkový tlak                      | -0.07 MPa<br>-0.7 bar<br>-10.15 psi                            |
| Prevádzkové médium                             | atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK             | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii                     |
| Zhoda s LABS                                   | VDMA24364-A1-L                                                 |
| Teplota okolia                                 | -20 °C...60 °C                                                 |
| Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku | 250 N                                                          |
| Hmotnosť výrobku                               | 90 g                                                           |
| Spôsob upevnenia                               | cez prípoj vákua                                               |
| Prípoj vákua                                   | G1/4                                                           |
| Farba                                          | modrá                                                          |
| Shore tvrdosť                                  | 60 +/- 5                                                       |
| Materiál naskrutkovacieho čapu                 | Zinkový tlakový odliatok                                       |
| Pokyny k materiálu                             | V zhode s RoHS                                                 |
| Materiál prísavky                              | PUR                                                            |