

Vákuová prístavka VAS-55-1/4-PUR-B

Číslo dielu: 1396095

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Výškové vyrovnanie prístavky	3.5 s
Menovitá šírka	4 s
Priemer prístavky	55 s
Objem prístavky	8.01 cm ³
Účinný priemer sania	44.7 s
Poloha prípojov	hore
Montážna poloha	ľubovoľná
Tvar prístavky	okrúhla, plochá
Prevádzkový tlak	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Menovitý prevádzkový tlak	-0.07 MPa -0.7 bar -10.15 psi
Prevádzkové médium	atmosférický vzduch v zhode s normou ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-A1-L
Teplota okolia	-20 °C...60 °C
Prídržná sila pri menovitom prevádzkovom tlaku	110 N
Hmotnosť výrobku	30 g
Spôsob upevnenia	cez prípoj vákua
Prípoj vákua	G1/4
Farba	modrá
Shore tvrdosť	60 +/- 5
Materiál naskrutkovacieho čapu	Zinkový tlakový odliatok
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál prístavky	PUR