

Prípojka s nástrčnou vsuvkou CRCN-1/8-PK-6

Číslo dielu: 13971

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá šírka	5.3 s
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Tesniaci krúžok
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	-0.95 bar...10 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:::]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Vhodnosť pre potravinárstvo	pozri podrobnejšie informácie o materiáli
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	7.5 g
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit G1/8
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 8 mm
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ
Materiál tesnenia závitu	PA-zosílený TPE-U(PU)