Zásuvka
MSSD-E

Číslo dielu: 14098

Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Spôsob upevnenia	na elektromagnetický ventil pomocou stredovej skrutky M3
Montážna poloha	ľubovoľná
Hmotnosť výrobku	8 g
Elektrický prípoj 1	Uhlová zásuvka, štvorcový tvar, 3-pin, tvar C
Elektrický prípoj 2	Skrutkovacia svorkovnica
Rozsah prevádzkového napätia DC	0 V...300 V
Rozsah prevádzkového napätia AC	0 V...250 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40 °C	6 A
Konektor kábla	Pg7
Priemer kábla	6 s...8 s
Prierez prípoja	0.75 mm²
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-25 °C...90 °C
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Stupeň znečistenia	3
Materiál telesa	Zosilený PA
Farba telesa	čierna
Materiál tesnení	NBR