

Spojka
EAMC-67-62-24-24
Číslo dielu: 1451407

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	24 s
Upínací priemer 2	24 s
Veľkosť	67
Menovitá dĺžka	62 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	4500 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	280 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	143 Nm
Hmotnosť výrobku	436 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS