

**Spojka**  
**EAMD-28-22-14-10X12**  
Číslo dielu: 1453861

**FESTO**



**Údajový list**

| Charakteristický znak          | Hodnota                |
|--------------------------------|------------------------|
| Priemer montáže 1              | 14 s                   |
| Upínací priemer 2              | 10 s                   |
| Veľkosť                        | 28                     |
| Menovitá dĺžka                 | 22 s                   |
| Montážna poloha                | ľubovoľná              |
| Max. počet otáčok              | 8000 1/min             |
| Zhoda s LABS                   | VDMA24364-B2-L         |
| Skladovacia teplota            | -25 °C...60 °C         |
| Relatívna vlhkosť vzduchu      | 0 - 95 %               |
| Teplota okolia                 | -25 °C...60 °C         |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 3.5 kg.mm <sup>2</sup> |
| Prenesiteľný krútiaci moment   | 9 Nm                   |
| Hmotnosť výrobku               | 43 g                   |
| Pokyny k materiálu             | V zhode s RoHS         |