


Axiálna montážna sada EAMM-A-S48-40G-G2

Číslo dielu: 1456650

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Menovitá dĺžka	55 s
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	8000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	5.87 kg.mm ²
Prenesiteľný krútiaci moment	12.5 Nm
Hmotnosť výrobku	420 g
Kód rozhrania akčného člena	S48
Kód rozhrania vstupu motora	40G
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS